



Le nombre de bâtiment varie de 1 à 100

| Section de câble | |
|------------------|--------------------|
| jusqu'à 50m | 8/10 |
| de 50 à 100m | 1mm ² |
| de 100 à 150m | 1.5mm ² |
| de 150 à 200m | 2mm ² |

| Câble 5918 (100m) | |
|--------------------------------|--|
| 4 fils de 1mm ² | |
| 1 paire de 0,5 mm ² | |

IMPORTANT : en fonction de la distance, il peut-être nécessaire de mettre des alimentations à proximité de la platine

Distance Max :
 • 1km entre la platine et la centrale 2405
 • 100m entre la site LVS et la centrale CVE/CVA

PLAQUE VIDEO M.D.S.
 ACCES 0
 Entrée Générale

Entrée principale Vidéo MDS avec un bâtiment en VDS Vidéo
 Centrale CVE ou CVA

FERMAX
 Réf :
HMV1111-04